



# Thermobel Advanced

## VITRAGES À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE

### DESCRIPTION

- **Thermobel Advanced** est un double vitrage isolant offrant une performance d'isolation thermique Ug de 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

### AVANTAGES

- Un coefficient d'isolation thermique **Ug de 1,0 W/m<sup>2</sup>K**.
- Une **transmission lumineuse élevée** (TL jusqu'à 79%).
- Un facteur solaire élevé (FS jusqu'à 58%) pour profiter des gains énergétiques solaires.
- Des économies d'énergie en été comme en hiver.
- Un produit écologique (la couche iplus Advanced 1.0 est certifiée **Cradle to Cradle**).
- Esthétique: **aspect neutre** et réflexion lumineuse basse.

### DISPONIBILITÉ

- Iplus Advanced 1.0 est disponible en 4, 6 et 8 mm (autres épaisseurs sur demande), ainsi qu'en verre feuilleté.
- Iplus Advanced 1.0 sur Clearvision est disponible en 6 et 8 mm, ainsi qu'en verre feuilleté.
- Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
- Les composantes du **Thermobel Advanced** peuvent varier afin d'obtenir d'autres fonctionnalités esthétiques, acoustiques et de sécurité.

### APPLICATIONS



- Nouvelles constructions et rénovations.

### CERTIFICATION & GARANTIE

- **Thermobel Advanced** est couvert par le marquage CE des vitrages isolants selon la norme EN 1279-5.
- **Thermobel Advanced** bénéficie de la même garantie que les autres vitrages isolants d'AGC Glass Europe. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande ou sur [www.yourglass.com](http://www.yourglass.com).

### PRIMES

- Retrouvez toute l'information sur les primes dans le Guide des Primes via [www.yourglasstoday.be](http://www.yourglasstoday.be).



### PERFORMANCES

Thermobel Advanced							
Structure	Coating	Aspect	Performances lumineuses		Performances énergétiques		Valeur Ug
			TL (%)	RL (%)	AE (%)	FS (%)	
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 - en position 2	Neutre	78	16	15	52	1,0
6 CLV/15/4 CLV* (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 sur CLV - en position 2	Neutre	79	16	10	53	1,0
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 - en position 3	Neutre	78	15	14	57	1,0
4 CLV/15/6 CLV* (90% Argon)	iplus Advanced 1.0 sur CLV - en position 3	Neutre	79	15	9	58	1,0
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0T (couche trempée) - en position 2	Neutre	82	14	12	59	1,0
4/15/4 (90% Argon)	iplus Advanced 1.0T (couche trempée) - en position 3	Neutre	82	13	12	62	1,0

\* CLV = Planibel Clearvision (verre extra-clair)

VOTRE DISTRIBUTEUR

